


Ossature aluminium - Système NFT-SL RAPID 290 vertical

CREATON avec ADS

vue isométrique



sous réserve de modification techniques


Ossature aluminium - Système NFT-SL RAPID 290 vertical

CREATON avec ADS

coupe vertical

cheville et vis spéciale, thermostop, étrier RAPID A, rivet ou vis autoforeuse, profil porteur T

(doit se préoccuper separat: CREATON-Profil incl. fixation)




sous réserve de modifications techniques

Ossature aluminium - Système NFT-SL RAPID 290 vertical

CREATON - Système ADS, fixation avec vis

coupe horizontale

thermostop, cheville et vis spéciale, étrier RAPID A, profil porteur T (doit se préoccuper separate: CREATON-Profil incl. fixation, panneaux de facade)



sous réserve de modifications techniques


Ossature aluminium - Système NFT-SL RAPID 290 vertical

CREATON avec ADS

coupe horizontale

thermostop, cheville et vis spéciale, étrier RAPID A, rivet ou vis autoforeuse,
profil porteur T

(doit se préoccuper separate: système CREATON ADS incl. fixation,
panneaux de facade)



Sous réserve de modifications techniques


Ossature aluminium - Système NFT-SL RAPID 290 vertical

CREATON avec ADS

coupe horizontale

thermostop, cheville et vis spéciale, étrier RAPID A, rivet ou vis autoforeuse, profil porteur T


(doit se préoccuper separat: système CREATON ADS incl. fixation, panneaux de facade)



sous réserve de modifications techniques

Ossature aluminium - Système NFT-SL RAPID 290 vertical

CREATON avec ADS

vue isométrique d'ensemble**NFT-SL RAPID 290 vertical**

- 1 étrier RAPID-A, FP-A
monté comme double-point fixe
- 2 étrier RAPID-A, GP-A
- 3 thermostop GP
- 4 cheville et vis spéciale
- 5 rivet ou vis autoforeuse
- 6 profil porteur T

doit se préoccuper separat:


- 7 CREATON - profil
- 8 panneaux de facade - ceramique

sous réserve de modifications techniques

Ossature aluminium - Système NFT-SL RAPID 290 vertical

CREATON avec ADS

vue isométrique d'ensemble



- 1 équerre RAPID-A, FP-A
- 2 équerre RAPID-A, GP-A
- 3 thermostop FP
- 4 thermostop GP
- 5 ancrage
- 6 rivet ou vis autoforeuse
- 7 profil porteur T

doit se préoccuper separat:

- 8 **CREATON - profil**
9 **panneaux de façade - ceramique**

sous réserve de modifications techniques

respecter les instructions relatives à l'homologation des chevilles